

KX-TG7170 LOUD&CLEAR

**SENTIRE E PARLARE
AL TELEFONO
SENZA PIU'
PROBLEMI.**

Telefono a conduzione ossea,
utile per chi presenta perdita
di conduzione uditiva.

Non utilizzabile da persone con perdita uditiva neurosensoriale.



Panasonic
ideas for life

KX-TG7170 LOUD&CLEAR TELEFONO DECT PANASONIC A CONDUZIONE OSSEA

Con TG7170 Loud&Clear le tue conversazioni telefoniche sono più facili, sempre forti e chiare: in presenza di problemi uditivi e in locali affollati. Grazie alla trasmissione del suono per Conduzione Ossea, il telefono Panasonic TG7170 Loud&Clear permette di ascoltare con facilità ciò che l'interlocutore sta dicendo.


Le conversazioni risultano perfette anche in ambienti particolarmente rumorosi o in caso di utilizzo da parte di persone anziane.



LA CONDUZIONE OSSEA

La tecnologia che si basa sulla Conduzione Ossea converte i suoni in vibrazioni meccaniche e le invia direttamente all'orecchio interno tramite le ossa del cranio, senza passare da orecchio esterno e orecchio medio. Le vibrazioni del cranio procedono direttamente verso la coclea e stimolano le sue cellule ciliate. In questo modo gli impulsi vengono trasmessi al nervo acustico nello stesso modo in cui avverrebbe con una capacità uditiva normale. Il suono che ne risulta, quindi, è forte, chiaro e facile da percepire.

Il telefono Panasonic TG7170 Loud&Clear non interferisce con i normali apparecchi auricolari e non presenta alcun rischio o controindicazione.




L'efficacia dello strumento a Conduzione Ossea può variare in relazione al tipo e al grado di perdita di udito dell'utilizzatore. Lo strumento non apporta alcun beneficio a coloro che soffrono di una perdita dell'udito di origine neuro-sensoriale.



TASTI GRANDI E LUMINOSI, AMPIO DISPLAY

Il cordless TG7170 Loud&Clear è dotato di tastiera con grandi tasti retroilluminati, di un ampio e dettagliato display e di un design ergonomico. Queste caratteristiche e il segnale luminoso che indica l'arrivo di una chiamata migliorano ulteriormente la facilità di utilizzo soprattutto da parte di persone anziane.



KX-TG7170 SCHEDA TECNICA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Batterie | Ni-MH(2cel) |
| LCD | 3Linee |
| Indicatore | LCD retroilluminato LED suoneria |
| Tasti illuminati | sì |
| Tasto navigazione | sì |
| Tasto intercom | sì |
| Volume conversazione | sì |
| Volume vivavoce | sì |
| Cuffie | sì |
| Volume cuffie | sì |
| Cambio modalità caratteri | sì |
| Instradatore telefonico | sì |
| Richiamo | sì |
| Cifre digitabili | 24 cifre |
| Intercom (da portatile a portatile) | sì |
| Trasf. Chiam.(da portatile a portatile) | sì |
| Volume suoneria (default) | 6+OFF (max) |
| Suonerie | 15(5+10) |
| Caller ID | sì |
| Voice mail | sì |
| Memoria rubrica | 50 locazioni |
| Copia locazioni | sì |
| Imposta data e ora | sì |
| Sveglia | sì |
| Ripetizione vocale numero composto | sì |
| Conduzione ossea | sì |

PANASONIC ITALIA

Via Lucini, 19
20125 Milano
Tel. 0267881 Fax 026706591
Servizio Clienti: 0267072556
www.panasonic.it